

Пузырьковые уровни

Алюминиевый корпус, для установки в пластинах и корпусах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

- **10** угловых минут, шаг пузырька 2 мм (только вариант исполнения ALS)
- **40** угловых минут, шаг пузырька 2 мм (только вариант исполнения КТ)

Артикул

- № **1**: без контрастного кольца
- № **2**: с контрастным кольцом (только вариант исполнения КТ для d=12...18)

Корпус

- Алюминий
 - Анодированный, чёрный цвет **ALS**
 - Смотровое окно, стекло
- Пластик **КТ**
 - Белый цвет
 - Смотровое окно, прозрачное

Заполнение

- Бесцветный прозрачный **К**
- Зелёный прозрачный **G** (только вариант исполнения КТ)

ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря цилиндрической конструкции пузырьковые уровни GN 2281 подходят для установки в пластинах и корпусах, где они используются для проверки горизонтального положения кондукторов, машин и приборов.

Пузырьковые уровни не выровнены, т. е. вертикальное положение должно быть обеспечено путём выравнивания приёмного элемента.

Чёрный корпус модели ALS создаёт отражение на границе пузырька, что в значительной мере повышает читаемость. Вариант исполнения КТ доступен с контрастным кольцом внутри корпуса уровня с воздушным пузырьком (идентификационный № 2), что создаёт такой же эффект.

Также контраст может быть улучшен за счёт тёмной поверхности внутри монтажного отверстия.




ПО ЗАПРОСУ

- Другая чувствительность


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Общая информация по пузырьковым, продольным и двухосевым спиртовым уровням (см. стр. 678)

Вариант ALS



Вариант КТ





GN 2281-ALS-K

Описание	d	h1	h2	⚖
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	6	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	7	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	8	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	8	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	9	4

GN 2281-КТ-K

Описание	d	h1	h2	⚖
GN 2281-КТ-10-K-40-1	10	6.9	6	1
GN 2281-КТ-12-K-40-1	12	6.4	7	1
GN 2281-КТ-12-K-40-2	12	6.4	7	1
GN 2281-КТ-14-K-40-1	14	6.2	8	1
GN 2281-КТ-14-K-40-2	14	6.2	8	1
GN 2281-КТ-15-K-40-1	15	7.4	8	1
GN 2281-КТ-15-K-40-2	15	7.4	8	1
GN 2281-КТ-18-K-40-1	18	7.3	9	2
GN 2281-КТ-18-K-40-2	18	7.3	9	2



GN 2281-КТ-G

Описание	d	h1	h2	⚖
GN 2281-КТ-10-G-40-1	10	6.9	6	1
GN 2281-КТ-12-G-40-1	12	6.4	7	1
GN 2281-КТ-12-G-40-2	12	6.4	7	1
GN 2281-КТ-14-G-40-1	14	6.2	8	1
GN 2281-КТ-14-G-40-2	14	6.2	8	1
GN 2281-КТ-15-G-40-1	15	7.4	8	1
GN 2281-КТ-15-G-40-2	15	7.4	8	1
GN 2281-КТ-18-G-40-1	18	7.3	9	2
GN 2281-КТ-18-G-40-2	18	7.3	9	2