

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Технополимер, темп. до 100 °С

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (РА), черный или красный цвет, глянцевая отделка (только черный цвет HGFT-SL).

OKHO

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR).

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **HGFT:** с матовым анодированным алюминиевым звездообразным контрастным экраном с красной центральной точкой уровня.

- **HGFT-SL**: без контрастного экрана.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C при давлении в 3 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESa.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH, для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESA Original| design

**HGFT.**

Код	Описание	Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	
14431	HGFT.10-M16x1.5-C9	14434	HGFT.10-M16x1.5-C6	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	6
14451	HGFT.13-M20x1.5-C9	14454	HGFT.13-M20x1.5-C6	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14471	HGFT.16-M26x1.5-C9	14474	HGFT.16-M26x1.5-C6	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	12
14511	HGFT.21-M33x1.5-C9	14514	HGFT.21-M33x1.5-C6	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14441	HGFT.10-3/8-C9	14444	HGFT.10-3/8-C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2-C9	14464	HGFT.13-1/2-C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4-C9	14484	HGFT.16-3/4-C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14521	HGFT.21-1-C9	14524	HGFT.21-1-C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1 1/4-C9	14544	HGFT.25-1 1/4-C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	20
14561	HGFT.40-2-C9	14564	HGFT.40-2-C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	40

HGFT-SL

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	
14436	HGFT.10/SL-M16x1.5-C9	M16x1.5	8	7.5	25	11	21.5	4÷5	5
14456	HGFT.13/SL-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5÷6	6
14476	HGFT.16/SL-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8÷10	11
14516	HGFT.21/SL-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10÷12	15
14446	HGFT.10/SL-3/8-C9	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	29
14566	HGFT.40/SL-2-C9	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	59